



ROCK PAINT

ECO ROCK MATT CLEAR BASE Матовый лак

Описание продукта

ECO ROCK MATT CLEAR BASE - это экологичная матовая добавка для совместного использования с лаком ECO ROCK HYPERCLEAR. Пропорции смешивания матовой добавки с лаком зависят от того, какую степень матовости вы хотите получить в итоге.

Пожалуйста, обратитесь к специальной документации для Matt Clear (NISSAN KBL) при полировке.

О продукте

149-0095

ECO ROCK MATT CLEAR BASE

0.9 кг



Характеристики

- Утверждено промышленной безопасностью и охраной здоровья, а так же регистром выбросов и переноса загрязнений с августа 2016
- Высококачественная добавка для панельного окрашивания.
- Поверхность окрашенная с использованием матовой добавки имеет более прочное покрытие, чем с обычным лаком и обладает особой устойчивостью к воздействию песка и веток, образованию царапин и сколов.

Материал для смешивания




149 L ECO ROCK HYPER CLEAR
077L PRO TOUCH MONOCOAT WHITE II / BLACK II

Применение



- Продукт нельзя использовать самостоятельно.
- Установите смесительный миксер и хорошо размешайте смесь перед использованием.
- Перед добавлением матирующей добавки, отфильтруйте эмаль.
- Уровень матовости может измениться из-за толщины пленки, условий сушки и условий распыления.

Пропорции смешивания



Основа для смешиваемых продуктов
ECO ROCK MATT CLEAR BASE
ECO ROCK HYPER CLEAR HARDENER (все типы)
ECO MULTI THINNER (все типы)

Таблица пропорций смешивания:

Наименование	A				Разбавитель	
	Пропорции смешивания MATT CLEAR BASE (станд)					
	70 уровень глянца	50 уровень глянца	30 уровень глянца	Полный матовый		
149L ECO ROCK HYPER CLEAR	70-80%	90-100%	110-120%	135-140%	15-25%	
077L PRO TOUCH MONOCOAT	WHITE II	30-40%	40-50%	50-60%	90-100%	50-70%
	BLACK II	75-85%	115-125%	140-150%	NA	20-40%

※ "ECO ROCK HYPER CLEAR H" в качестве основы, рекомендуем применять для небольших площадей.

ECO ROCK MATT CLEAR BASE

Стандартное смешивание (с лаком ECO ROCK 149L все типы)

*полный матовый




10°C/4 часа 20°C/3 часа 30°C/2 часа




Разбавление 20°C/10-12sec IWATA Cup

Размер сопла 1.3 мм
Давление воздуха 0.2MPa (манометр регулятора давления воздуха)

2-3 слоя



40-60микрон (2-3 слоя)

Межслойная сушка 20°C/10-15 мин
Время сушки 20°C/15 минЕстественная сушка 40°C x 10min
Принудительная сушка 60°C x 60min

077L PRO TOUCH

НанесениеРавномерно наносите каждый слой.
※ При окрашивании нескольких деталей, используйте метод окраски «переходом», для избежания разницы в уровне блеска.**Примечание**

- Полировка не применяется после нанесения, поэтому, тщательно очистите покрасочную камеру и другое место работы, чтобы избежать пыли или грязи на поверхности покрытия во время нанесения. Поверхность нельзя обдуть воздухом.
 - Матовое покрытие не применяется для точечного ремонта. Только панельный ремонт.
 - Для достижения качественной готовой поверхности мы рекомендуем использовать лак ECOROCK HYPERCLEAR или другие лаки Rock Paint.
- Для достижения ровной поверхности наносите лак с добавкой, только после полной сушки базовой эмали.

ECO ROCK MATT CLEAR BASE

Стандартное смешивание (с базовой эмалью 077 L)

*при максимальном кол-ве использования добавки




10°C/4 часа 20°C/3 час 30°C/2 часа




Разбавление 20°C/10-12 сек IWATA Cup

Размер сопла 1.3 мм
Давление воздуха 0.2MPa (манометр регулятора давления воздуха)

3-4 слоя



50-70 микрон (3-4 слоя)

Межслойная сушка 20°C/10-15 мин
Время сушки 20°C/15 минЕстественная сушка 40°C x 10min
Принудительная сушка 60°C x 60min

202L PRIMER SURFACER (все типы)

ШлифованиеМеханическое (мокрое) Не более, чем P400 ✖используйте оправку
Ручное (сухое) не более, чем 3600**Нанесение**Нанесите полу-мокрый первый слой
Последующие слои наносите мокрым способом.**Примечание**

- Полировка не применяется после нанесения, поэтому, тщательно очистите покрасочную камеру и другое место работы, чтобы избежать пыли или грязи на поверхности покрытия во время нанесения. Поверхность нельзя обдуть воздухом.
- Матовое покрытие не применяется для точечного ремонта. Только панельный ремонт.

ECO ROCK MATT CLEAR BASE

Условия хранения / Срок годности



5-40°C

2 года (закрытая упаковка)

Защита / Здоровье и безопасность



Использовать средства защиты тела, органов зрения и дыхания.



Обратитесь к SDS за подробностями.